










## 上海昌吉地质仪器有限公司 旋转粘度计可供设备推荐选型表

型号	NDJ-1	NDJ-5S	NDJ-8S	NDJ-1B	NDJ-1E	NDJ-79	NDJ-79A	NDJ-79B	NDJ-1C	NDJ-1D	NDJ-1F
设备图片											
用途	硅油、耦合剂、润滑油、普通涂料、果汁、黄原胶、皮革、陶瓷、食品添加剂等					膏状、化妆品、油墨、纤维素类等			石油树脂、沥青、橡胶、热熔胶、合成聚合物、环氧树脂等		
显示方式	指针	数显	数显	数显	数显	指针	数显	数显	数显	数显	数显
测量范围	10~10万	10~10万	10~200万	10~200万	1~600万	1~100万	1~100万	10~100万	100~20万	100~200万	25-1000万
控温范围	无	无	无	无	无	无	无	无	室温~200℃	室温~200	室温~200℃
转速 (r/min)	6、12、30、60	6、12、30、60	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60	0.1、0.2、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60	750、75、7.5	7.5--750无级调速	7.5--750无级调速	5、10、20、50	0.5、1、2、5、10、20、50	0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、
转子规格	1#、2#、3#、4#	1#、2#、3#、4#	1#、2#、3#、4#	1#、2#、3#、4#	0#、1#、2#、3#、4#	II单元 (1、10、100转子) III单元 (0.1、0.4、0.5转子)	II单元 (1、10、100转子) III单元 (0.1、0.4、0.5转子)	II单元 (1、10、100转子)	21#、27#、28#、29#	21#、27#、28#、29#	21#、27#、28#、29#
测量误差	±5%	±1%	±1%	±1%	±1%	±5%	±3%	±3%	±1%	±1%	±1%
I单元转片 (测量范围 2.5~20000mPa·s) 是否可配	否	否	否	否	否	是	否	否	否	否	否
0号转子 (测量范围 1~100mPa·s)	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否

小样品适配器 (转子号: 21、27、28 、29; 样品	否	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
30号转子 (测量范围 扩大一倍, 测量误差± 3%)	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是
是否带打印	无	带	带	带	带	带	带	带	带	带	带
是否带RS232 通讯串口	无	带	带	带	带	带	带	带	带	带	带
是否需要加 配水浴	可选配HWY-501或HWY-10水浴、循环玻璃保温套, 达到试验所需温度要求。					可选配HWY-501或HWY-10水浴, 达到试验所需温度要求。			自带控温系统		
说明	数显粘度计都带无极调速的功能、标配温度传感器					都带无极调速			都带无极调速		